


# Tuvuma devējs SIEN-M30B-PO-K-L

Daļas numurs: 150438

FESTO

Induktīvais, ar standarta komutēšanas distanci.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Atbilst standartam	EN 60947-5-2
Autorizācija	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Nominālais komutācijas attālums	10 mm
Garantētais komutācijas attālums	8,1 mm
Reducējošie faktori	Alumīnijs = 0.45 Nerūsējošais tērauds, St 18/8 = 0.8 Varš = 0.4 Misiņš = 0.55 Tērauds, St 37 = 1.0
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 70 °C
Atkārtēšanas precizitāte	0,5 mm
Komutācijas izeja	PNP
Komutācijas elementa funkcija	Normāli aizvērts kontakts
Histerēze	≤ 1,1 mm
Max. komutācijas frekvence	1.200 Hz
Max. izejas strāva	200 mA
Sprieguma kritums	≤ 2 V
Īssavienojuma stiprums	Pulsējošs
Darbības sprieguma diapazons DC	10 ... 30 V
Atlikuma viļņi	+/- 20 %
Tukšgaitas strāva	≤ 10 mA
Polaritātes aizsargāts	priekš visiem elektriskajiem savienojumiem
Elektriskais savienojums	3-dzīslu Kabelis
Kabeļa garums	2,5 m
Kabeļa izolācijas materiāls	TPE-U(PUR)
Izmērs	M30x1,5
Montāžas tips	ar sprostuzgriezni
Pievilkšanas moments	40 Nm
Instalācijas tips	vienlīmeņa
Produkta svars	155 g
Korpusa materiāls	Misiņš PBTP hroma pārklājums
Darbības statusa displejs	Dzeltena gaismas diode
Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju	-5 ... 70 °C
Aizsardzības klase	IP67
Uzliesmojuma stiprums	0,8 kV
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Piesārņojuma pakāpe	3