



Tuvuma devējs SIES-V3B-NS-S-L

Daļas numurs: 150490

FESTO

Induktīvais, speciāls mehāniskais izpildījums.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Atbilst standartam	EN 60947-5-2
Autorizācija	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Nominālais komutācijas attālums	2 mm
Garantētais komutācijas attālums	1,6 mm
Reducējošie faktori	Alumīnijs = 0.45 Nerūsējošais tērauds, St 18/8 = 0.7 Varš = 0.3 Misiņš = 0.5 Tērauds, St 37 = 1.0
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 85 °C
Atkārtēšanas precizitāte	0,1 mm
Komutācijas izeja	NPN
Komutācijas elementa funkcija	Normāli atvērtais kontakts
Max. komutācijas frekvence	1.200 Hz
Max. pārslēgšanās frekvence, DC	1.200 Hz
Maksimālā izejas strāva atkarībā no temperatūras	200 mA pie ≤ 50 °C 150 mA pie ≤ 85 °C
Sprieguma kritums	3,2 V
Īssavienojuma stiprums	Pulsējošs
Darbības sprieguma diapazons DC	10 ... 30 V
Atlikuma viļņi	10 %
Tukšgaitas strāva	≤ 30 mA
Polaritātes aizsargāts	priekš visiem elektriskajiem savienojumiem
Elektriskais savienojums	3-kontaktu M8x1 Spraudnis
Izmērs	15x20x30 mm
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Instalācijas tips	vienlīmeņa
Produkta svars	120 g
Korpusa materiāls	Cinka spiedienlējums
Darbības statusa displejs	Dzeltena gaismas diode
Aizsardzības klase	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L