



# Spriegošanas modulis EV-25-4

Daļas numurs: 150684

FESTO

Ar atstatīšanas funkciju



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	4 mm
Spriegošanas virsma	Ø 25
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbības režīms	vienpusējās darbības
Operating pressure MPa	≤ 0,6 MPa
Darbošanās spiediens	≤ 6 bar
Operating pressure	≤ 87 psi
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 40 °C
Produkta svars	24 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Pneimatiskais savienojums	M3
Korpusa materiāls	Alumīnija spiedienlējums
Membrānas materiāls	TPE-U(PU)