



Tuvuma devējs SME-1-S-LED-24-B

Daļas numurs: 150851

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Konstrukcija | Bloka izpildījums |
| Autorizācija | RCM Mark |
| CE simbols (skat atbilstības sertifikātu) | Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju saskaņā ar ES RoHS direktīvu |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Izmēritais mainīgais lielums | Pozīcija |
| Mērišanas princips | Magnētiskā mēlīte |
| Apkārtējās vides temperatūra | -20 ... 70 °C |
| Atkārtošanas precizitāte | 0,2 mm |
| Komutācijas izeja | ar kontaktu, bipolārais |
| Komutācijas elementa funkcija | Normāli atvērts kontakts |
| Ieslēšanās laiks | $\leq 0,5$ ms |
| Max. izejas strāva | 1 A |
| Max. kontakta jauda AC | 27 VA |
| Max. kontakta jauda DC | 27 W |
| Īssavienojuma stiprums | Nē |
| Pārslodžu izturēšanas spēja | nav pieejams |
| Darbības sprieguma diapazons AC | 12 ... 27 V |
| Darbības sprieguma diapazons DC | 12 ... 27 V |
| Polaritātes aizsargāts | Nē |
| Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips | Spraudnis |
| Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija | M8x1, A-kodējums saskaņā ar EN 61076-2-104 |
| Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits | 3 |
| Savienotāja izejas virziens | aksiāls |
| Montāžas tips | ar piederumiem |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Produkta svars | 45 g |
| Korpusa krāsa | Melns |
| Korpusa materiāls | Epoksīdsveķi PET Tērauds tērauds, galvanizēts Cinka spiedienlējums |
| Darbības statusa displejs | Dzeltena gaismas diode |
| Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju | -5 ... 70 °C |
| Aizsardzības klase | IP67 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |