

Montāžas sliede

SLZS-32- -

Daļas numurs: 150918

FESTO

Kopējais sliedes garums ir 230 mm plus gājiens.



Parauga attēlojums

Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstrukcija	T-rieva tuvuma devējiem
Max profila garums	2.800 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	Devēja josla
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
Montāžas tips	Ar caurejošo urbumu un skrūvi
Profila materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Skrūvju materiāls	Stiprs tērauda sakausējums