


# Vienvirziena plūsmas kontroles vārsts GRLA-1/4-PK-4-RS-B

Daļas numurs: 151176

FESTO

Priekš izplūdes gaisa plūsmas kontroles, ar pagriežamu savienojumu.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	Vienvirziena plūsmas kontroles funkcija izplūdes gaisam
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	PK-4 ar uzmavas uzgriezni
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/4
Pārtrauces elements	Rievotā skrūve
Montāžas tips	Vītņots
Standarta nominālā plūsmas pakāpe, plūsmas kontroles virzienā	260 l/min
Standarta nominālā plūsmas pakāpe sprostvirzienā	220 ... 260 l/min
Darbošanās spiediens	0,3 ... 10 bar
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Darbošanās paņēmieni	Filtrēts, neeļlots saspiestais gaiss, 40 µm filtrācija Filtrēts, eļlots saspiestais gaiss, 40 µm filtrācija
Autorizācija	Germanischer Lloyd
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Normālā caurplūde droseles virzienā 6 -> 0 bāri	370 l/min
Normālā caurplūde sprostvirzienā 6 -> 0 bāri	315 ... 370 l/min
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Max. pievilkšanas moments	11 Nm
Produkta svars	44 g
Ieskrūvējamās statnes materiālu informācija	Kaļamā alumīnija sakausējums
Blīvējumu materiālu informācija	NBR
Regulēšanas skrūves materiālu informācija	Misiņš
Grozāmā savienojuma materiālu informācija	Cinka spiedienlējums