

Vienvirziena plūsmas kontroles vārsts GRLZ-M5-PK-3-RS-B

Daļas numurs: 151187

FESTO

Priekš gaisa plūsmas piegādes kontroles, ar pagriežamu savienojumu.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Vārsta funkcija | vienvirziena plūsmas kontroles funkcija piegādes gaisam |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | PK-3 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | M5 |
| Pārtrauces elements | Rievotā skrūve |
| Montāžas tips | Vītņots |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe, plūsmas kontroles virzienā | 83 l/min |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe sprostvirzienā | 72 ... 83 l/min |
| Darbošanās spiediens | 0,2 ... 10 bar |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Darbošanās paņēmieni | Filtrēts, neeļlots saspiestais gaiss, 40 µm filtrācija Filtrēts, eļlots saspiestais gaiss, 40 µm filtrācija |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Normālā caurplūde droseles virzienā 6 -> 0 bāri | 140 l/min |
| Normālā caurplūde sprostvirzienā 6 -> 0 bāri | 120 ... 140 l/min |
| Vidējā temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Max. pievilšanas moments | 1,5 Nm |
| Produkta svars | 12 g |
| Ieskrūvējamās statnes materiālu informācija | Niķela pārklājums Misiņš |
| Blīvējumu materiālu informācija | NBR |
| Regulēšanas skrūves materiālu informācija | Misiņš |
| Grozāmā savienojuma materiālu informācija | Cinka spiedienlējums |