


Plūsmas kontroles vārsts GRO-M5-B

Daļas numurs: 151214

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	Droseļvārsta funkcija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	M5
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	M5
Pārtrauces elements	Rievotā skrūve
Montāžas tips	Priekšējā paneļa instalācija ar caurejošo urbumu Izvēles
Standarta nominālā plūsmas pakāpe, plūsmas kontroles virzienā	105 l/min
Darbošanās spiediens	0 ... 10 bar
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
Korpusa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Nominālais izmērs	2 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darbu un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vidējā temperatūra	-20 ... 60 °C
Produkta svars	19 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR
Regulēšanas skrūves materiāls	Stiprs tērauda sakausējums
Uzgrīzņa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Uzmavas materiāls	POM