


Vienvirziena plūsmas kontroles vārsts GR-1/8-B

Daļas numurs: 151215

FESTO

Ar plūsmas regulēšanu vienā virzienā.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	Vienvirziena plūsmas kontroles funkcija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/8
Pārtrauces elements	Rievotā skrūve
Montāžas tips	Priekšējā paneļa instalācija ar caurejošo urbumu Izvēles
Standarta nominālā plūsmas pakāpe, plūsmas kontroles virzienā	210 l/min
Standarta nominālā plūsmas pakāpe sprostvirzienā	180 ... 275 l/min
Darbošanās spiediens	0,5 ... 10 bar
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
Korpusa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vidējā temperatūra	-20 ... 60 °C
Nominālais izmērs	3 mm
Produkta svars	31 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR
Uzmavas materiāls	POM
Regulēšanas skrūves materiāls	Stiprs tērauda sakausējums
Uzgrīeņa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums