

Leņķiskā piedziņa DRQ-63- -270-PPVJ-A

Daļas numurs: 151312

Produkts tiks atcelts

FESTO


Priekš tuvuma zondēšanas, ar regulējamu gala pozīciju amortizēšanu un brīvģājienu kompensējošu sazobi.

Variants ar iestādāmu pagrieziena leņķi no 181 līdz 269°.

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2017. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Parauga attēlojums



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	63
Amortizācijas leņķis	65 deg
Abu pušu svārstību leņķa iestatīšanas diapazons	-10 /+11 deg
Pagrieziena leņķis	270 deg
Amortizēšana	Pneimatiska amortizēšana, regulējama
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	Zobstienis un zobrats
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Darbošanās spiediens	2,5 ... 10 bar
Max. svārstību frekvence pie 6 bāriem	0,7 Hz
Darbības režīms	divpusējās darbības
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::]
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Teorētiskais moments pie 6 bar	37 Nm
Pieļaujamais masas inerces moments	0,04 kgm ²
Produkta svars	12.200 g
Montāžas tips	ar iekšējo (sievīško) vītņi
Pneimatiskais savienojums	G3/8
Piedziņas vārpstas materiālu informācija	Rūdīts tērauds
Blīvējumu materiālu informācija	TPE-U(PU)