

Plūsmas kontroles vārsts GRLO-10-UNF-3/16-B

Daļas numurs: 151570

FESTO

Bez sprostvārsta funkcijas, ar pagriezienu savienojumu.
Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no ASV Festo Korporācijas.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	Droseļvārsta funkcija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	UNF10-32
Pārtrauces elements	Ieškeltā skrūve
Montāžas tips	Vītņots
Darbošanās spiediens	0 ... 10 bar
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Darbošanās paņēmieni	Filtrēts, neeļlots saspiestais gaiss, 40 µm filtrācija Filtrēts, eļlots saspiestais gaiss, 40 µm filtrācija
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C