



Tuvuma devējs SME-1-LED-24-B

Daļas numurs: 151669

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstrukcija	Bloka izpildījums
Autorizācija	RCM Mark
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju saskaņā ar ES RoHS direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Izmērītais mainīgais lielums	Pozīcija
Mērišanas princips	Magnētiskā mēlīte
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 70 °C
Atkārtēšanas precizitāte	0,2 mm
Komutācijas izeja	ar kontaktu, bipolārais
Komutācijas elementa funkcija	Normāli atvērts kontakts
Ieslēšanās laiks	$\leq 0,5$ ms
Max. komutācijas frekvence	500 Hz
Max. izejas strāva	1 A
Max. kontakta jauda AC	27 VA
Max. kontakta jauda DC	27 W
Īssavienojuma stiprums	Nē
Pārslodžu izturēšanas spēja	nav pieejams
Darbības sprieguma diapazons AC	12 ... 27 V
Darbības sprieguma diapazons DC	12 ... 27 V
Polaritātes aizsargāts	Nē
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips	Kabelis
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija	Atvērts gals
Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits	3
Savienotāja izejas virziens	aksiāls
Kabeļa garums	2,5 m
Kabeļa apvalka krāsa	Pelēks
Kabeļa izolācijas materiāls	TPE-U(PUR)
Montāžas tips	ar piederumiem
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	110 g
Korpusa krāsa	Melns
Korpusa materiāls	Epoksīdsveķi PET-pastiprināts Tērauds tērauds, galvanizēts Cinka spiedienlējums
Darbības statusa displejs	Dzeltena gaismas diode
Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju	-5 ... 70 °C
Aizsardzības klase	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L