


Spraudņa ligzda ar vadu KMEB-1-230AC-5

Daļas numurs: 151691

FESTO

Iepriekš savienoti, priekš MEBH, MOEBH vārstiem un N2 elektromagnētiem.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	230 g
Elektriskais savienojums 1	Ligzda, saskaņā ar EN 175301-803, C tipa
Elektriskais savienojums 1, konstrukcija	Ieņķisks
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips	Spraudņa ligzda
Elektriskais savienojums 1, vada izeja	Zem ieņķa
Electrical connection 1, note about the cable outlet	90°
Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits	3
Elektriskais savienojums 1, montāžas veids	Viens elektromagnētiskais vārsts ar M2.5 centrālo skrūvi
Elektriskais savienojums 2, savienojuma tehnoloģija	Atvērts gals
Elektriskais savienojums 2, kontaktu/dzīslu skaits	3
Nominālais darba spriegums AC	230 V
Uzliesmojuma stiprums	4 kV
Aizsargājošais zemes savienojums	Pieejams
Kabeļa garums	5 m
Vada piederums	Standarta
Vada diametrs	5,2 mm
Kabeļa struktūra	3x0,5
Vada gali	Vads un uzgalis
Aizsardzības klase	IP65 pēc IEC 60529
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu saskaņā ar ES RoHS direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Piesārņojuma pakāpe	3
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
Kabeļa izolācijas materiāls	PVC
Korpusa materiāls	PA66-GF30
Blīvējumu materiāls	NBR
Elektriskā kontakta materiāls	Apsudrabots vara sakausējums