


Izgaismojošais blīvējums MV-LD-230

Daļas numurs: 151716

FESTO

[Priekš MV-vārstiem.](#)



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Komutācijas pozīcijas indikators	LED
Montāžas tips	Viens elektromagnētiskais vārsts ar M3 centrālo skrūvi
Produkta svars	1,6 g
Elektriskais savienojums	Taisnstūra izpildījums, MSV Pēc DIN EN 175301-803 Konstrukcija B
Nominālais darba spriegums AC	230 V
Uzliesmojuma stiprums	2,5 kV
Aizsargājošais zemes savienojums	Pieejams
Nominālā jauda, izgaismojošs blīvējums	0,33 W
Pieļaujamās sprieguma svārstības	+/- 10 %
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 85 °C
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
Piesārņojuma pakāpe	3
Materiālu informācija, korpuss	TPE-U(PU)