


Ātrās savienošanas ligzda KDMS6-3/8-A

Daļas numurs: 151777

FESTO

pašnoslēdzošais, drošības sakabei pēc ISO 4414



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	10 mm
Spiediena manometrs	optiskais
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 12 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	1,917 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::]
Piezīme par darba un vadības vidi	Elļotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Nominālais pievilkšanas moments	21,5 Nm
Nominālā pievilkšanas momenta pielaide	± 15 %
Produkta svars	170 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Vīrišķā vītne G3/8