



Spriegošanas modulis EV-10/30-3

Daļas numurs: 151993

FESTO

[Ar atstatīšanas funkciju](#)



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	3 mm
Spriegošanas virsma	10x30
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbības režīms	vienpusējās darbības
Darbošanās spiediens	≤ 6 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 40 °C
Produkta svars	20 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Pneimatiskais savienojums	M3
Korpusa materiāls	Alumīnija spiedienlējums
Membrānas materiāls	TPE-U(PU)