

Lineārā piedziņa DGO-40- -PPV-A-B

Daļas numurs: 15226

FESTO

Priekš tuvuma zondēšanas, ar magnētisku savienojumu.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	10 ... 4.000 mm
Virzuļa diametrs	40 mm
Amortizēšana	PPV: Regulējama pneimatiska amortizācija abos galos
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadītāja princips	iedarbes nobloķēšana (magnēts)
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Darbošanās spiediens	1,3 ... 7 bar
Darbības režīms	divpusējās darbības
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
Amortizācijas garums	23 mm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	754 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	754 N
Papildus masas faktors uz 10 mm gājjena	8 g
Pamata svars priekš 0 mm gājjena	3.920 g
Pneimatiskais savienojums	G1/4
Vāka materiāls	Alumīnijs
Blīvējumu materiāls	NBR TPE-U(PU)
Korpusa materiāls	Stiprs tērauda sakausējums