


Lineārā piedziņa DGO-1 1 1/4"- -PPV-A-B

Daļas numurs: 15231

FESTO

Priekš tuvuma zondēšanas, bez kāta, ar magnētisku savienojumu.

Parauga attēlojums



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	0,04 ... 157 "
Virzuļa diametrs	1 1/4"
Amortizēšana	PPV: Regulējama pneimatiska amortizācija abos galos
Vadotne	Slīdbukšes vadotne
Vadītāja princips	iedarbes nobloķēšana (magnēts)
Darbošanās spiediens	1,4 ... 7 bar
Darbības režīms	divpusējās darbības
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
Amortizācijas garums	20 mm
Pneimatiskais savienojums	1/8 NPT