


Vadītājs FKG-40-B

Daļas numurs: 15235

FESTO

Ļauj DGO lineārās piedziņas kamanas atbrīvot no spēku radītā momenta un kompensē neparalēli novietotas vadītās slodzes.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	40
Radiālā novirze +/-	1 mm
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 120 °C
Īlglaicīgi maksimāli pieļaujamā slodze spēka virzienā +/-	1.600 N
Produkta svars	1.227 g
Momenta kompensatora materiāls	Anodizēts kaļamā alumīnija sakausējums Galvanizēts tērauds
Skavas materiāls	Tērauds galvanizēts
Slīdelementa materiāls	Misiņš