


Vakuuma slēdzis VPEV-W-S-LED-GH

Daļas numurs: 152617

FESTO

Priekš montāžas uz G vai H sliedes.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Autorizācija	RCM Mark
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju saskaņā ar ES RoHS direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Izmērītais mainīgais lielums	Relatīvais spiediens
Mērišanas metode	Pneim./elektr. spiediena pārveidotājs
Spiediena mērišanas diapazons	-0,8 ... -0,25 bar
Darbošanās spiediens	-1 ... 0 bar
Pārslodzes diapazons	8 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Vidējā temperatūra	0 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Komutācijas elementa funkcija	Pārslēgšanas slēdzis
Histerēze	0,08 ... 0,25 bar
Max. komutācijas frekvence	3 Hz
Max. izejas strāva	2.500 mA
Darbības sprieguma diapazons DC	10 ... 30 V
Elektriskais savienojums	4-kontaktu M8x1 Spraudnis
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu ar augšējo sliedi Izvēles
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pneimatiskais savienojums	M5
Produkta svars	56 g
Korpusa materiāls	PA PET POM
Membrānas materiāls	NBR
Darbības statusa displejs	Dzeltena gaismas diode
Sākumpunkta uzstādīšanas diapazons	-0,8 ... -0,25 bar
Aizsardzības klase	IP65
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III