



# Leņķiskā piedziņa DRRD-35-180-FH-PA

Daļas numurs: 1526825

★ Pamatproduktu klāsts

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	35
Amortizācijas leņķis	36 deg
Abu pušu svārstību leņķa iestatīšanas diapazons	+10 / -150 deg
Pagrieziena leņķis	180 deg
Amortizēšana	P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	Zobstienis un zobrats
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Operating pressure MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Darbošanās spiediens	3 ... 8 bar
Darbības režīms	divpusējās darbības
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	15,8 Nm
Pieļaujamais masas inerces moments	0,25 kgm <sup>2</sup>
Produkta svars	4.510 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu ar iekšējo (sievīško) vītņi Izvēles
Pneimatiskais savienojums	G1/8
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piedziņas vārpstas materiāls	Termiski apstrādāts tērauds
Vāka materiāls	Alumīnijs Anodizēts
Blīvējumu materiāls	NBR TPE-U(PU)
Korpusa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Gludi anodizēts