

# Plastmasas caurule PAN-4X0,75-SI

Daļas numurs: 152697

FESTO

Caurule ar standarta ārējo diametru, paredzēta QS savienojumiem, CN un CK poliamīda stiprinājumiem (nav apstiprināti lietošanai pārtikas industrijā).



## Datu lapa

| Pazīme                                      | Lielums  |
|---|--|
| Ārējais diametrs                            | 4 mm   |
| Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei   | 18 mm  |
| Iekšējais diametrs                          | 2,9 mm   |
| Min. liekšanās rādiuss                      | 12 mm  |
| Tubing characteristics                      | Suitable for energy chains   |
| Temperature-dependent operating pressure    | -0,095 ... 1,5 MPa   |
| No temperatūras atkarīgs darbības spiediens | -0,95 ... 15 bar   |
| Temperature-dependent operating pressure    | -13,775 ... 217,5 psi  |
| Autorizācija                                | TÜV  |
| Jūras klasifikācija                         | skatiet sertifikātu  |
| Sertifikācijas departaments                 | B 013277 0506 00   |
| Darbošanās paņēmieni                        | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7::-]   |
| PWIS conformity                             | VDMA24364-B2-L   |
| Apkārtējās vides temperatūra                | -30 ... 80 °C  |
| Produkta svars pamatojoties uz garumu       | 0,006 kg/m   |
| Pneimatiskais savienojums                   | Iespiežamam savienojumam ar ārējo diametru 4 mm<br>nipeļveida savienojumam ar iekšējo diametru 3 mm un uzgriezni<br>nipeļveida savienojumam ar iekšējo diametru 3 mm |
| Krāsa                                       | sudraba  |
| Balsta cietība                              | D 55 +/-3  |
| Materiālu piezīme                           | Atbilst RoHS   |
| Caurules materiāls                          | TPE-A  |