

Plastmasas caurule

PU-1/4-B-BL

Daļas numurs: 15276

FESTO

Priekš CN un CK savienotājiem, daļēji lokani un samezglošanās izturīgi, poliuretāns (nav apstiprināts lietošanai pārtikas industrijā).

Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no ASV Festo Korporācijas.

Maksimālais spiediens ir pieļaujams pie maksimālās temperatūras.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|------------------|
| Ārējais diametrs | 6,35 mm |
| Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei | 22 mm |
| Iekšējais diametrs | 4 mm |
| No temperatūras atkarīgs darbības spiediens | -0,95 ... 10 bar |
| Apkārtējās vides temperatūra | -30 ... 60 °C |
| Produkta svars pamatojoties uz garumu | 0,024 kg/m |
| Krāsa | zils |