



Tuvuma devējs SME-8-K-LED-230

Daļas numurs: 152820

FESTO

Elektrisks, kontaktu, piedziņām ar T-rievu, ar vadu.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstrūcija	priekš T slotā
Atbilst standartam	EN 60947-5-2
Autorizācija	CCC RCM Mark
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu saskaņā ar ES RoHS direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Lietošanas instrukcija	Support / Actuator-sensor overview "The right sensor for the actuator"
Izmērītais mainīgais lielums	Pozīcija
Mērišanas princips	Magnētiskā mēlīte
Apkārtējās vides temperatūra	-30 ... 60 °C
Atkārtēšanas precizitāte	0,2 mm
Komutācijas izeja	ar kontaktu, bipolārais
Komutācijas elementa funkcija	Normāli atvērts kontakts
Komutācijas vērtības reprodūktivitāte	+/- 0,1 mm
Ieslēgšanās laiks	2 ms
Izslēgšanās laiks	0,03 ms
Max. komutācijas frekvence	500 Hz
Max. izejas strāva	120 mA
Max. kontakta jauda AC	10 VA
Max. kontakta jauda DC	10 W
Sprieguma kritums	≤ 3,9 V
Induktīvā aizsargkēde	Adapēti uz MZ-, MY-, ME tinumiem
Minimālā slodzes strāva	5 mA
Atlikušā strāva	0 mA
Īssavienojuma stiprums	Nē
Pārslodžu izturēšanas spēja	nav pieejams
Darbības sprieguma diapazons AC	3 ... 230 V
Darbības sprieguma diapazons DC	3 ... 230 V
Polaritātes aizsargāts	Nē
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips	Kabelis
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija	Atvērts gals
Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits	2
Savienotāja izejas virziens	aksiāls
Kabeļa garums	2,5 m
Kabeļa apvalka krāsa	Pelēks
Kabeļa izolācijas materiāls	TPE-U(PUR)
Montāžas tips	Iespilēts T- slotā Gareniski ievietojams rievā
Pievilkšanas moments	0,2 Nm

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	39 g
Korpusa krāsa	Melns
Korpusa materiāls	Epoksīdsveķi PET Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Darbības statusa displejs	Dzeltena gaismas diode
Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju	-5 ... 60 °C
Aizsardzības klase	IP68
Izolējošais spriegums	2.500 V
Uzliesmojuma stiprums	4 kV
Vibrāciju noturība pēc DIN/EC 68, daļas 2 - 6	Testēts saskaņā ar 2 smaguma līmeni
Nepārtrauktu triecienu izturība pēc DIN/EC 68, daļām 2 - 82	Testēts saskaņā ar 2 smaguma līmeni
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Piesārņojuma pakāpe	3