



Tuvuma devējs SMT0-4U-PS-K-LED-24

Daļas numurs: 152836

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Ar gaismas diodi un iebūvētu aizsargkontūru, bez montāžas komplekta.
Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|---|
| Konstrukcija | apaļš |
| Bāzēts uz standartu | EN 60947-5-2 |
| Autorizācija | RCM Mark |
| CE simbols (skat atbilstības sertifikātu) | Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju saskaņā ar ES RoHS direktīvu |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Izmēritais mainīgais lielums | Pozīcija |
| Mērīšanas princips | Magnētiski induktīvs |
| Apkārtējās vides temperatūra | -25 ... 70 °C |
| Atkārtošanas precizitāte | 0,2 mm |
| Komutācijas izeja | PNP |
| Komutācijas elementa funkcija | Normāli atvērts kontakts |
| Ieslēgšanās laiks | ≤ 5 ms |
| Izslēgšanās laiks | ≤ 5 ms |
| Max. izejas strāva | 200 mA |
| Max. kontakta jauda DC | 6 W |
| Sprieguma kritums | ≤ 2 V |
| Induktīvā aizsargķēde | Iebūvēts |
| Minimālā slodzes strāva | 0,1 mA |
| Atlikušā strāva | ≤ 0,01 mA |
| Īssavienojuma stiprums | Pulsējošs |
| Pārslodžu izturēšanas spēja | Pieejams |
| Darbības sprieguma diapazons DC | 10 ... 30 V |
| Atlikuma viļņi | 10 % |
| Polaritātes aizsargāts | priekš visiem elektriskajiem savienojumiem |
| Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips | Kabelis |
| Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija | Atvērts gals |
| Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits | 3 |
| Savienotāja izejas virziens | aksiāls |
| Kabeļa garums | 2,5 m |
| Vada piederums | Standarta |
| Kabeļa apvalka krāsa | Pelēks |
| Kabeļa izolācijas materiāls | PVC |
| Izolācijas materiāls | PVC |
| Vada gali | galvanizēts |
| Montāžas tips | ar piederumiem |
| Max. pievilkšanas moments | 0,8 Nm |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Produkta svars | 70 g |
| Korpusa krāsa | Melns |

| Pazīme | Lielums |
|--|------------------------|
| Korpusa materiāls | PET |
| Darbības statusa displejs | Dzeltena gaismas diode |
| Apkārējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju | -5 ... 70 °C |
| Aizsardzības klase | IP67 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |