

# Iespiežamais Y-veida stiprinājums QSYL-1/2-12

Daļas numurs: 153181

FESTO

pagriežams par 360°, ārējā vītne ar ārējo seškanti.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Standarta
Nominālais izmērs	10,6 mm
Blīvējuma tips uz ieskrūvējamā statņa	pārklājums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcija	L-shape, 2-way, parallel
Iepakojuma izmērs	1
Konstrukcijas struktūra	Spied/pavelc princips
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,6 MPa
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 87 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,4 MPa
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 14 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 203 psi
Jūras klasifikācija	skatiet sertifikātu
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-] Ūdens atbilstoši ražotāja deklarācijai zem <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 80 °C
Nominālais pievilkšanas moments	26 Nm
Nominālā pievilkšanas momenta pielaide	± 20 %
Produkta svars	74 g
Izeju skaits	2
Piegādes līniju skaits	1
Montāžas tips	External hex A/F 21
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Vīrišķā vītne R1/2
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	Priekš caurules ar 12 mm ārējo diametru
Atbrīvošanas gredzena krāsa	zils
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	PBT
Atbrīvošanas gredzena materiāls	POM
Caurules blīves materiāls	NBR
Caurules noturošā naža materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais