

Sprostvārsts H-QS-12

Daļas numurs: 153466

FESTO

Šis tips ir derīgs vakuūmam.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	Sprosta funkcija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	QS-12
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	QS-12
Montāžas tips	Linijas instalācija
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	1,715 l/min
Darbošanās spiediens	-1 ... 10 bar
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Korpusa materiāls	Anodizēts alumīnijs
Korpusa krāsa	sudraba
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Min. diferenciālais spiediens, atvēršanās	0,1 bar
Min. diferenciālais spiediens, aizvēršanās	0,2 bar
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Produkta svars	69 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS