


Lodes vārsts QH-QS-4

Daļas numurs: 153483

FESTO

with QS push-in connector.
Šis tips ir derīgs vakuumam.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	2/2 bistabils
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	QS-4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	QS-4
Iedarbināšanas tips	manuāls
Montāžas tips	Līnijas instalācija
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	148 l/min
Nominālais izmērs	2,5 mm
Operating pressure MPa	-0,1 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	-1 ... 10 bar
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Blīvēšanas princips	mīksts
Konstrukcijas struktūra	Lodveida vārsts
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Produkta svars	12 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS