


Slēdzošais spraudnis QSMC-1/8H-U

Daļas numurs: 153924

FESTO

Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no ASV Festo Korporācijas.
Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for
alternative products.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Iepakojuma izmērs	1
Konstrukcijas struktūra	Spied/pavelc princips
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 10 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Autorizācija	Germanischer Lloyd
Produkta svars	0,5 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Iespiežamā uzmava QS-1/8"
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Materiālu informācija, korpuss	PBT