

# Pagriežamie iespiežamie savienotāji QSR-3/8-5/16-U

Daļas numurs: 153958

FESTO

Pagriežams par 360°, ar lodīšu gultni, vīrišķā vītne ar ārēju sešstūri.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Standarta
Nominālais izmērs	5 mm
Blīvējuma tips uz ieskrūvējamā statņa	pārklājums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Iepakojuma izmērs	1
Konstrukcijas struktūra	Spied/pavelc princips
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 10 bar
Jūras klasifikācija	skatiet sertifikātu
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7::-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Max. pievilkšanas moments	24 Nm
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Ārējā vītne 3/8 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	priekš cauruļvada, 5/16" ārējais diametrs
Atbrīvošanas gredzena krāsa	Pelēks
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	PBT
Atbrīvošanas gredzena materiāls	POM
Caurules blīves materiāls	NBR
Caurules noturošā naža materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais