


# Iespiežamais/ vītņotais L-veida savienojums QSRL-3/8-1/2-U

Daļas numurs: 153973

FESTO

Pagriežams par 360°, ar lodīšu gultni, virišķā vītne ar ārēju sešstūri.



## Datu lapa

| Pazīme  | Lielums  |
|---|--|
| Izmērs  | Standarta  |
| Blīvējuma tips uz ieskrūvējamā statņa           | pārklājums   |
| Montāžas pozīcija                               | Jebkurš  |
| Konstrukcija                                    | L-shape  |
| Iepakojuma izmērs                               | 1  |
| Konstrukcijas struktūra                         | Spied/pavelc princips                              |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 1 MPa                                   |
| Darba spiediens visā temperatūras diapazonā     | -0,95 ... 10 bar                                   |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 145 psi                                |
| Jūras klasifikācija                             | skatiet sertifikātu                                |
| Darbošanās paņēmieni                            | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::] |
| Piezīme par darba un vadības vidi               | Eļļotāja darbība iespējama                         |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC           | 1 - Zema korozijas ietekme                         |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                  |
| Apkārtējās vides temperatūra                    | -10 ... 60 °C                                      |
| Max. pievilkšanas moments                       | 24 Nm  |
| Montāžas tips                                   | External hexagon 1                                 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1       | Ārējā vītne 3/8 NPT                                |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2       | priekš cauruļvada, 1/2" ārējais diametrs           |
| Ambient temperature Fahrenheit                  | 14 ... 140 °F                                      |
| Atbrīvošanas gredzena krāsa                     | Pelēks   |
| Materiālu piezīme                               | Atbilst RoHS                                       |
| Korpusa materiāls                               | PBT  |
| Atbrīvošanas gredzena materiāls                 | POM  |
| Caurules blīves materiāls                       | NBR  |
| Caurules noturošā naža materiāls                | Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais           |