



Slēgvārsts HE-2-QS-5/16-U

Daļas numurs: 153982

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|---|
| Vārsta funkcija | 2/2 bistabils |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | QS-5/16 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | QS-5/16 |
| Iedarbināšanas tips | manuāls |
| Montāžas tips | Tiešā montāža izmantojot caurejošos urbumus Līnijas instalācija Izvēles |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe | 415,8 l/min |
| Nominālais izmērs | 3,5 mm |
| Operating pressure MPa | -0,095 ... 1 MPa |
| Darbošanās spiediens | -0,95 ... 10 bar |
| Apkārtējās vides temperatūra | 0 ... 60 °C |
| Korpusa materiāls | PBT-pastiprināti |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Blīvēšanas princips | mīksts |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Konstrukcijas struktūra | Virzuļa slīdceļš |
| Vadības gaiss | tiešais |
| Plūsmas virziens | reversējams |
| Piezīme par darbu un vadības vidi | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 - Mainīga korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Tīrības klase | ISO class 4 |
| Vidējā temperatūra | 0 ... 60 °C |
| Produkta svars | 26 g |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Blīvējumu materiāls | NBR |