

# Leņķiskā piedziņa DRQ-20- -180-PPVJ-A

Daļas numurs: 154456


Produkts tiks atcelts

FESTO

Priekš tuvuma zondēšanas, ar regulējamu gala pozīciju amortizēšanu un brīvģājienu kompensējošu sazobi.

Variants ar iestādāmu pagrieziena leņķi no 91 līdz 179°.

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2017. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Parauga attēlojums



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	20
Amortizācijas leņķis	78,3 deg
Abu pušu svārstību leņķa iestatīšanas diapazons	-4 /+ 4 deg
Pagrieziena leņķis	180 deg
Amortizēšana	Pneimatiska amortizēšana, regulējama
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	Zobstienis un zobrats
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Darbošanās spiediens	2,5 ... 10 bar
Max. svārstību frekvence pie 6 bāriem	2 Hz
Darbības režīms	divpusējās darbības
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::]
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Teorētiskais moments pie 6 bar	1 Nm
Pieļaujamais masas inerces moments	0,0003 kgm <sup>2</sup>
Produkta svars	800 g
Montāžas tips	ar iekšējo (sievīško) vītņi
Pneimatiskais savienojums	M5
Piedziņas vārpstas materiālu informācija	Rūdīts tērauds
Blīvējumu materiālu informācija	TPE-U(PU) NBR