

# Iespīlēšanas uzdevums

## EAMH-110-20-C34-P

Daļas numurs: 1545246

FESTO



### Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	110
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	5.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Inerces masas moments	30,2 kgmm <sup>2</sup>
Produkta svars	217 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS