


Sievišķais cauruļu savienotājs N-3/8-P-6-MS

Daļas numurs: 15633

FESTO

[Misiņa versija](#)



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Nominālais izmērs | 4,5 mm |
| Blīvējuma tips uz ieskrūvējamā statņa | Blīvgredzens |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Konstrukcija | Taisns izpildījums |
| Iepakojuma izmērs | 10 |
| Darba spiediens visā temperatūras diapazonā | -0,95 ... 16 bar |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Piezīme par darba un vadības vidi | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 1 - Zema korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Max. pievilšanas moments | 15 Nm |
| Produkta svars | 26 g |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | Vīrišķā vītne G3/8 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | For tubing internal diameter 6 mm |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Korpusa materiāls | Misiņš |