


# Grozāmais atloks SUA-20

Daļas numurs: 157320

FESTO

Priekš cilindriem ADVU, AEVU; sakrītoši atbalsta pēdas stiprinājumi  
LBN vai LN, LSN.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	20
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-40 ... 90 °C
Produkta svars	41 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Stiprinājuma materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Montāžas tapas materiāls	tērauds, galvanizēts
Uzmavas materiāls	Atsperu tērauds
Gultņa materiāls	Sintētisks
Skrūvju materiāls	Galvanizēts tērauds
Atslēgas materiāls	Atsperu tērauds
Vārpstas materiāls	Tērauds Ar aizsargājošu pārklājumu