


Elektriskais interfeiss CPX-CTEL-4-M12-5POL

Daļas numurs: 1577012

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Protokols	I-Port
Izmēri B x L x H	(iekļaujot savienojuma bloku) 50 mm x 107 mm x 55 mm
Produkta svars	110 g
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Aizsardzības klase	IP65 IP67
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme (kad uzstādīts)
Max. līnijas garums	20 m
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	PA-pastiprināts PC
LED displejs	I-Port status/diagnostics Moduļa status Status load voltage Status system supply
Diagnoze	Communication error Short circuit module Module-oriented diagnostics Zems spriegums
Apkalpes elements	DIL-slēdži
Ieejas adreses maksimālais lielums	32 Byte
Izejas adreses maksimālais lielums	32 Byte
Parametru konfigurēšana	Diagnostics behaviour Fail-safe mode per channel Forcing per channel Idle mode per channel Module parameter Tool change mode
Iekšējais cikla laiks	1 ms uz 1 baitu lietotāja datu
Papildus funkcijas	Tool change mode
Elektriskais savienojums	4x ligzdas 5-kontaktu A-kodējums M12
Darbības sprieguma diapazons DC	18 ... 30 V
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Īpatnējais strāvas patēriņš pie darba sprieguma	Typ. 65 mA
Tīkla filtrs	10 ms
Maks. rezultējošā strāva pa izejām uz kanālu	4 x 1,6 A
Max. enerģijas piegāde uz kanālu	4 x 1,6 A
Elektriskās izolācijas kanāls - kanāls	Nē
Elektriskās izolācijas kanāls - iekšējā kopne	Jā, papildus piegādei
Ierīču saskarņu skaits	4