

# Plastmasas caurule

## PU-5/16-BL

Daļas numurs: 158361

FESTO

Priekš CN un CK savienotājiem, daļēji lokani un samezglošanās izturīgi, poliuretāns (nav apstiprināts lietošanai pārtikas industrijā).

Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no ASV Festo Korporācijas.

Maksimālais spiediens ir pieļaujams pie maksimālās temperatūras.



### Datu lapa

Pazīme	Lielums
Ārējais diametrs	7,94 mm
Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei	37 mm
Iekšējais diametrs	5,7 mm
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 10 bar
Apkārtējās vides temperatūra	-30 ... 60 °C
Produkta svars pamatojoties uz garumu	0,03 kg/m
Krāsa	zils
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS