

Taimeris PZVT-3-SEC

Daļas numurs: 158495

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstrukcijas struktūra	mehāniskais sekvenču skaitītājs ar pneimatisko piedziņu
Izslēgšanas spiediens	$\leq 0,1$ bar
Darbošanās spiediens	2 ... 6 bar
Ieslēgšanas spiediens	$\geq 1,6$ bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	50 l/min
Regulējami aiztures laiki	0,2 ... 3 s
Iestatīšanas precizitāte	$\pm 0,3$ s
Pārtraukuma periods atstatišanai	≥ 200 ms
Atkārtēšanas precizitāte, laika iestatīšana	$\pm 0,1$ s
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darbu un vadības vidi	Eļļotāja izmantošana nav iespējama
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aizsardzības klase	IP54 Ar aizsargājošo pārsegu un paneļa rāmi pēc IEC 60529
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	45 g
Montāžas tips	Priekšējā paneļa instalācija
Pneimatiskais savienojums	Sievišķā vītne M5
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	ABS