


Savienojošais vads NHSB-A1-5-BLG5-LE5-PU8-2XBB

Daļas numurs: 1585793

FESTO

pneumatically/electrically suitable for linear actuator DFPI-...-C1V-...P,
length 5 m.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Aizsargcaurules garums	5 m
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Lietošanai ārā	C1 - pret nokrišņiem aizsargāts
Darbības sprieguma diapazons DC	0 ... 30 V
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Relatīvais gaisa mitrums	5 - 100 % Kondensēšanās
Aizsardzības klase	IP65 IP67 IP69K NEMA 4
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju	-5 ... 60 °C
Elektriskais savienojums 1	Taisnais spraudnis, 5-kontaktu
Elektriskais savienojums 2	Atvērtais gals, 5-dzīslu
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Elļotāja darbība iespējama
Pneimatiskais savienojums	Priekš caurules ar 8 mm ārējo diametru Priekš caurules ar 10 mm ārējo diametru
Min. kabeļa saliekšanās rādiuss	100 mm
Kabeļa struktūra	5x0,75
Produkta svars	1.250 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Apvalka materiāls	PA
Aizsargapvalka stiprinājuma materiāls	PA
Kabeļa izolācijas materiāls	PVC
Blīvējuma materiāls	TPE