


# Savienojošais vads NHSB-A1-20-BLG5-LE5-PU8-2XBB

Daļas numurs: 1585796

FESTO

Piemērots lietošanai ar lineāro aktuatoru DFPI.



## Datu lapa

| Pazīme  | Lielums   |
|---|---|
| Aizsargcaurules garums                                      | 20 m  |
| Montāžas pozīcija   | Jebkurš   |
| Lietošanai ārā  | C1 - pret nokrišņiem aizsargāts   |
| Darbības sprieguma diapazons DC                             | 0 ... 30 V  |
| Relatīvais gaisa mitrums                                    | 5 - 100 %<br>Kondensēšanās  |
| Aizsardzības klase  | IP65<br>IP67<br>IP68<br>IP69K<br>NEMA 4   |
| Apkārtējās vides temperatūra                                | -20 ... 60 °C   |
| Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju | -5 ... 60 °C  |
| Elektriskais savienojums 1                                  | Taisnais spraudnis, 5-kontaktu  |
| Elektriskais savienojums 2                                  | Atvērts gals, 5-dzīslu  |
| Darbošanās paņēmieni  | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]                               |
| Piezīme par darba un vadības vidi                           | Eļļotāja darbība iespējama  |
| Pneimatiskais savienojums                                   | Priekš caurules ar 10 mm ārējo diametru<br>Priekš caurules ar 8 mm ārējo diametru |
| Mīn. kabeļa saliekšanās rādiuss                             | 100 mm  |
| Kabeļa struktūra  | 5 x 0,75 mm <sup>2</sup>  |
| Produkta svars  | 5.000 g   |
| Materiālu piezīme   | Satur LABS substances<br>Atbilst RoHS   |
| Izolācijas vadu materiālu informācija                       | PA  |
| Informācija par materiāliem, aizsargpārvalka stiprinājums   | PA  |
| Kabeļu apvalku materiālu informācija                        | PVC   |
| Blīvējumu materiālu informācija                             | TPE   |