



Kompaktais cilindrs DMML-20- -P-A-S2

Daļas numurs: 158584

FESTO

Nerotējošs, priekš tuvuma zondēšanas, ar elastīgiem amortizēšanas gredzeniem gala pozīcijās, plašs montāžas iespēju klāsts.

Citi gājienu garumi uz pieprasījuma. Pieejami tikai standarta gājienu garumi 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 mm.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	1 ... 50 mm
Virzuļa diametrs	20 mm
Amortizēšana	P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbības režīms	divpusējās darbības
Konstrukcijas struktūra	Virzulis Virzuļa kāts Profila ķermenis
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Varianti	Caurejošs virzuļa kāts
Aizsardzība pret momentu/ vadotne	Vadotnes kāts ar skavu
Darbošanās spiediens	1 ... 10 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Piedziņas stiprinājuma pievilkšanas moments	3 Nm +10 %
Terorētiskais spēks pie 6 bāriem	158 N
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, ievilkšanās gājiens	158 N
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens	158 N
Montāžas tips	Izvēles ar caurejošo urbumu ar iekšējo (sievīšķo) vītņi
Pneimatiskais savienojums	M5
Vāka materiāls	Misiņš
Blīvējumu materiāls	TPE-U(PU)
Korpusa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Virzuļa kāta materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais