

# Kompaktais cilindrs DMML-25-40-P-A

Daļas numurs: 158594

FESTO

Nerotējošs, priekš tuvuma zondēšanas, ar elastīgiem amortizēšanas gredzeniem gala pozīcijās, plašs montāžas iespēju klāsts.



## Datu lapa

| Pazīme                                               | Lielums                                                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Gājiens                                              | 40 mm                                                                  |
| Virzuļa diametrs                                     | 25 mm                                                                  |
| Amortizēšana                                         | P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos                |
| Montāžas pozīcija                                    | Jebkurš                                                                |
| Darbības režīms                                      | divpusējās darbības                                                    |
| Konstrukcijas struktūra                              | Virzulis<br>Virzuļa kāts<br>Profila ķermenis                           |
| Pozīcijas detektēšana                                | Tuvuma devējiem                                                        |
| Varianti                                             | Viena gala virzuļa kāts                                                |
| Aizsardzība pret momentu/ vadotne                    | Vadotnes kāts ar skavu                                                 |
| Darbošanās spiediens                                 | 1 ... 10 bar                                                           |
| Darbošanās paņēmieni                                 | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]                    |
| Piezīme par darba un vadības vidi                    | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC                | 2 - Mainīga korozijas ietekme                                          |
| Apkārtējās vides temperatūra                         | -20 ... 80 °C                                                          |
| Piedziņas stiprinājuma pievilkšanas moments          | 8 Nm +10 %                                                             |
| Teorētiskais spēks pie 6 bāriem                      | 295 N                                                                  |
| Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, ievilkšanās gājiens | 247 N                                                                  |
| Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens | 295 N                                                                  |
| Montāžas tips                                        | Izvēles<br>ar caurejošo urbumu<br>ar iekšējo (sievišķo) vītņi          |
| Pneimatiskais savienojums                            | M5                                                                     |
| Vāka materiāls                                       | Misiņš                                                                 |
| Blīvējumu materiāls                                  | TPE-U(PU)                                                              |
| Korpusa materiāls                                    | Kaļamā alumīnija sakausējums<br>Anodizēts                              |
| Virzuļa kāta materiāls                               | Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais                               |