

Vītņots nipeļa stiprinājums CN-M3-PK-2

Daļas numurs: 15871

FESTO

Priekš plastmasas caurulēm PAN, PUN, PP, PU, PR, ar blīvgredzenu



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	1,5 mm
Blīvējuma tips uz ieskrūvējamā statņa	Blīvgredzens
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 10 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Elļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Vīrišķā vītne M3
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	Priekš caurules ar 3 mm ārējo diametru
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	Stiprs tērauda sakausējums