

Aksiālais komplekts EAMM-A-D100-140A


Daļas numurs: 1588349

Produkts tiks atcelts

FESTO

Piemērots elektriskajām piedziņām.

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2023. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Pārneseamais moments	143 Nm
Produkta svars	3.460 g
Interfeisa kods, aktuators	D100B
Interfeisa kods, Motora In	140A
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS