



Apaļais cilindrs EG-4-5-PK-2

Daļas numurs: 15885

FESTO

Mikro Pneumatika



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	5 mm
Virzuļa diametrs	4 mm
Amortizēšana	Nav amortizācijas
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	Virzulis Virzuļa kāts Cilindra caurule
Pozīcijas detektēšana	Nē
Varianti	Viena gala virzuļa kāts
Darbošanās spiediens	3,5 ... 7 bar
Darbības režīms	vienpusējās darbības spiedošā darbība
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	5 N
Teorētiski minimāli iespējama atsperes atgriešanas spēks	1,3 N
Teorētiski maksimāli iespējama atsperes atgriešanas spēks	2,5 N
Produkta svars	4 g
Montāžas tips	ar sprostuzgriezni
Pneimatiskais savienojums	PK-2
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Vāka materiāls	Stiprs tērauda sakausējums
Blīvējumu materiāls	TPE-U(PU)
Virzuļa kāta materiāls	Stiprs tērauda sakausējums
Cilindra čaulas materiāls	Niķelēts misiņš