


Apaļais cilindrs EG-6-20-PK-3

Daļas numurs: 15894

FESTO

Mikro Pneimatika



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	20 mm
Virzuļa diametrs	6 mm
Amortizēšana	Vienā galā Neregulējams
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	Virzulis Virzuļa kāts Cilindra caurule
Pozīcijas detektēšana	Nē
Varianti	Viena gala virzuļa kāts
Darbošanās spiediens	3 ... 7 bar
Darbības režīms	vienpusējās darbības spiedošā darbība
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	11,8 N
Teorētiski minimāli iespējamais atsperes atgriešanas spēks	3,1 N
Teorētiski maksimāli iespējamais atsperes atgriešanas spēks	5,2 N
Produkta svars	23 g
Montāžas tips	ar sprostuzgriezni
Pneimatiskais savienojums	PK-3
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Vāka materiāls	Stiprs tērauda sakausējums
Blīvējumu materiāls	NBR
Virzuļa kāta materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Cilindra čaulas materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais