


Plēšveida piesūcekņa kauss VASB-15-1/8-SI

Daļas numurs: 158977

FESTO

Blīvgredzens nav iekļauts piegādes apjomā.
Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2013.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	3 mm
piesūcekņa kausa diametrs	15 mm
Efektīvais piesūkšanas diametrs	12 mm
Konstruktijas struktūra	Vakuuma savienojums augšpusē apaļš, 1.5 ielocījumu plēšas
Darbošanās paņēmiens	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Apkārtējās vides temperatūra	-40 ... 200 °C
Atraušānās spēks pie 70% vakuuma	7,9 N
Produkta svars	6 g
Montāžas vītne	G1/8
piesūcekņa kausa stiprinājums	G 1/8
Vakuuma savienojums	G1/8
Balsta cietība	60 +/- 5
Ieskrūvējamās statnes materiālu informācija	Kaļamā alumīnija sakausējums
Materiālu piezīme	Satur LABS substances
Piesūcekņa kausa materiālu informācija	VMQ (silikons)