


# Savienojošais vads KMP1-02-VI-6-X

Daļas numurs: 158984  
Produkts tiks atcelts

FESTO

Vads ir pieejams garumos no 1 līdz 99 m.  
Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2017. Lūdzu meklējiet  
alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Parauga attēlojums

## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbības sprieguma diapazons AC	$\leq 300$ V
Darbības sprieguma diapazons DC	$\leq 250$ V
Pieļaujamā strāvas slodze	4 A
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju	5 ... 70 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-30 ... 70 °C
Elektriskais savienojums	25-kontaktu Spraudņa līgзда
Kabeļa struktūra	13 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Vada diametrs	10 mm
Montāžas tips	Ar fiksāciju
Materiālu informācija, korpuss	Spiedienliets viegls sakausējums
Kabeļu apvalku materiālu informācija	PE
Materiālu informācija iespīlēšanas savienojumiem	Apsudrabots Vara sakausējums