


Savienojošais vads KMP1-02-VI-12-X

Daļas numurs: 158986

FESTO

Vads ir pieejams garumos no 1 līdz 99 m.



Parauga attēlojums

Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbības sprieguma diapazons AC	≤ 300 V
Darbības sprieguma diapazons DC	≤ 250 V
Pieļaujamā strāvas slodze	4 A
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 70 °C -30 ... 70 °C
Elektriskais savienojums	25-kontaktu Spraudņa ligzda
Kabeļa struktūra	25 x 0,75 mm ²
Vada diametrs	13 mm
Montāžas tips	Ar fiksāciju
Materiālu informācija, korpuss	Spiedienliets viegls sakausējums
Kabeļu apvalku materiālu informācija	PE
Materiālu informācija iespīlēšanas savienojumiem	Vara sakausējums Apsudrabots